



# COLUMNA DE GUÍA CON VALONA, SEGÚN NORMA WDX



Ejemplo de montaje



Material:

Acero con temple superficial  
Dureza superficial: 60 + 4 HRC, Profundidad del temple 1,5 + 1 mm

Ejecución:

rectificado fino  
Por razones técnicas de fabricación, los taladros de centraje no son concéntricos con el diámetro exterior.  
1) A partir de  $\varnothing d_1 = 80$  - con rosca M12x18 profunda

Nota:

Columna de guía recomendable solamente para elementos de lubricante sólido!  
Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio del capítulo D.

Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.  
Código de pedido para columna de guía con valona, según Norma WDX, con bridas de sujeción: 2022.29.□□□.□□□.A

Sujeción:

(pedir aparte)  
Bridas con tornillos 2072.46 (M10 x 20 DIN EN ISO 4762)  
hasta  $\varnothing d_1 = 50$  - 2 bridas  
desde de  $\varnothing d_1 = 63$  - 3 bridas

2022.29. Columna de guía con valona, según Norma WDX

|       |    |    |    |    |     |     |     |
|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| $d_1$ | 25 | 32 | 40 | 50 | 63  | 80  | 100 |
| $d_2$ | 25 | 32 | 40 | 50 | 63  | 80  | 100 |
| $d_3$ | 33 | 40 | 50 | 60 | 80  | 90  | 110 |
| $d_6$ | 68 | 75 | 83 | 93 | 106 | 123 | 143 |
| $l_2$ | 40 | 45 | 56 | 70 | 80  | 100 | 125 |
| $l_3$ | 6  | 8  | 8  | 10 | 10  | 10  | 10  |
| $l_1$ |    |    |    |    |     |     |     |
| 125   | ●  |    |    |    |     |     |     |
| 140   | ●  | ●  |    |    |     |     |     |
| 160   | ●  | ●  | ●  | ●  |     |     |     |
| 180   | ●  | ●  | ●  | ●  |     |     |     |
| 200   | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   |     |     |
| 224   | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   |     |
| 250   |    | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   |     |
| 280   |    |    | ●  | ●  | ●   | ●   |     |
| 315   |    |    |    | ●  | ●   | ●   | ●   |
| 355   |    |    |    |    | ●   | ●   | ●   |
| 400   |    |    |    |    | ●   | ●   | ●   |
| 500   |    |    |    |    |     | ●   | ●   |

Ejemplo de código:

|                                             |        |                     |
|---------------------------------------------|--------|---------------------|
| Columna de guía con valona, según Norma WDX | =      | 2022.29.            |
| Diámetro de guía $d_1$                      | 50 mm  | = 050.              |
| Longitud $l_1$                              | 160 mm | = 160               |
| Código                                      |        | = 2022.29. 050. 160 |